

## PRYOR

**Garnitura udarnih števil, 10-delna Običajna pisava 0 – 9, Višina pisave: 10mm**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085405 10
GTIN	5022044004726
Razred artikla	08W

### Opis

#### Izvedba:

Iz zelo žilavega in trdega jekla s posebej precizno strojno gravuro in omejitvijo globine; natančno centrično. Kalibrirano kaljeno držalo. Poboljšana udarna glava za visoko delovno varnost. V škatli iz umetne mase.

**Visokozmogljivi precizni žigi**, kemično nikljani, najdaljša življenjska doba.

**Običajna pisava**; to pomeni, da je vtisnjeni znak na obdelovancu neposredno čitljiv.

#### Uporaba:

Za označevanje materialov **s trdoto do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Rezervni del:

Posamične udarne številke najdete pod art. 085411 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085411 vel. 3/1.

Posamične udarne črke najdete pod art. 085431 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085431 vel. 3/A.

#### Napotek:

Po naročilu so dobavljivi drugi ročni in strojni žigi vseh vrst, kot npr. žigi s tovarniškimi logotipi, dobavni rok je 2 tedna.

### Tehnični opis

Omejitev globine	da
Debelina držala	14,3
Višina pisave	10 mm
celotna dolžina	89 mm
Vrsta izdelka	Ročni udarni žig

## Pribor

Držala za udarne žige Tip GRIP	085475 GRIP
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 10/0	085411 10/0
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 10/1	085411 10/1
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 10/2	085411 10/2
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 10/3	085411 10/3
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 10/4	085411 10/4
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 10/5	085411 10/5
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 10/6	085411 10/6
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 10/7	085411 10/7
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 10/8	085411 10/8
Udarna številka – posamičnaObičajna pisava 0 – 9 Višina pisave (mm)/znaki 10/9	085411 10/9