



Kolesce za rebričenje PM, BR 30°, Ø rebrastega kolesca d₁ × širina rebrastega kolesca b/delitev zob: 25X8/1,0mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290181 25X8/1,0
GTIN	4030741167195
Razred artikla	29I

Opis

Izvedba:

Odporno proti obrabi iz prašno barvane kovine (PM).

Napotek:

Druge velikosti in profili so dobavljivi na zahtevo.

Tehnični opis

Delitev zob	1
Širino rebrastega kolesca b	8 mm
Ø izvrtine rebrastega kolesca d ₂	6 mm
Ø rebrastega kolesca d ₁	25 mm
Izvedba nastavka za rebričenje za standard	BR 30° DIN 82
Rezalni material	PM

Vrsta izdelka

Orodja za rebričenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	35 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	45 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	25 m/min	M
CuZn	primerno	65 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		