



Kolesce za rebričenje PM, BL 30°, Ø rebrastega kolesca d₁ × širina rebrastega kolesca b/delitev zob: 20X8/1,2mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 290176 20X8/1,2 |
| GTIN | 4030741202650 |
| Razred artikla | 29I |

Opis

Izvedba:

Odporno proti obrabi iz prašno barvane kovine (PM).

Napotek:

Druge velikosti in profili so dobavljivi na zahtevo.

Tehnični opis

| | |
|---|------------------|
| Širino rebrastega kolesca b | 8 mm |
| Delitev zob | 1,2 |
| Ø rebrastega kolesca d ₁ | 20 mm |
| Ø izvrtine rebrastega kolesca d ₂ | 6 mm |
| Izvedba nastavka za rebričenje za standard | BL 30° DIN 82 |
| Rezalni material | PM |

Vrsta izdelka

Orodja za rebričenje

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Al umetna masa | primerno | 70 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 35 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 60 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 45 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 30 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 50 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 25 m/min | M |
| CuZn | primerno | 65 m/min | N |
| Olje | primerno | | |
| mokro maks. | pogojno primerno | | |
| mokro min. | pogojno primerno | | |

Pribor

Garnitura orodij za rebričenje ECO Tip 16

290050 16

Garnitura orodij za rebričenje ECO Tip 20

290050 20