



## Kolesce za rebričenje PM, AA, Ø rebrastega kolesca $d_1$ × širina rebrastega kolesca $b$ /delitev zob: 25X6/1,0mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290261 25X6/1,0
GTIN	4030741020216
Razred artikla	29I

### Opis

#### Izvedba:

Odporna proti obrabi, izvedba iz prašno metalurškega jekla (PM).

#### Napotek:

- **Velikost 21,5 × 5 × 8 je primerna za orodja Quick.**
- **Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.**

### Tehnični opis

Ø izvrtine rebrastega kolesca $d_2$	8 mm
Izvedba nastavka za rebričenje za standard	AA DIN 82
Rezalni material	PM
Vrsta izdelka	Rebrasto kolesce

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al umetna masa	primerno	160 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	110 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	85 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	35 m/min	M
CuZn	primerno	120 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		