



**Kolesce za rebričenje PM, BR 45°, Ø rebrastega kolesca  $d_1$  × širina rebrastega kolesca  $b$ /delitev zob: 10X4/0,6mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290191 10X4/0,6
GTIN	4030741286377
Razred artikla	29I

## Opis

### Izvedba:

Odporno proti obrabi iz prašno barvane kovine (PM).

### Napotek:

**Druge velikosti in profili so dobavljivi na zahtevo.**

## Tehnični opis

Delitev zob	0,6
Ø rebrastega kolesca $d_1$	10 mm
Širino rebrastega kolesca $b$	4 mm
Ø izvrtine rebrastega kolesca $d_2$	4 mm
Izvedba nastavka za rebričenje za standard	BR 45° DIN 82
Rezalni material	PM

Vrsta izdelka

Orodja za rebričenje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	35 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	45 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	25 m/min	M
CuZn	primerno	65 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		