



Kolesce za rebričenje PM, BR 15°, Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob: 21,5X5/1,0mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290271 21,5X5/1,0
GTIN	4030741178207
Razred artikla	29I

Opis

Izvedba:

Odporna proti obrabi, izvedba iz prašno metalurškega jekla (PM).

Napotek:

- **Velikost 21,5 × 5 × 8 je primerna za orodja Quick.**
- **Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.**

Tehnični opis

Ø izvrtine rebrastega kolesca d ₂	8 mm
Izvedba nastavka za rebričenje za standard	BR 15° DIN 82
Rezalni material	PM
Vrsta izdelka	Rebrasto kolesce

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	160 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	110 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	85 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	35 m/min	M
CuZn	primerno	120 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		