



Kolesce za rebričenje PM, GV 30°, Ø rebrastega kolesca d_1 × širina rebrastega kolesca b /delitev zob: 20X8/0,6mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 290199 20X8/0,6 |
| GTIN | 4030741316791 |
| Razred artikla | 29I |

Opis

Izvedba:

Odporno proti obrabi iz prašno barvane kovine (PM).

Napotek:

Druge velikosti in profili so dobavljivi na zahtevo.

Tehnični opis

| | |
|---|------------------|
| Ø izvrtine rebrastega kolesca d_2 | 6 mm |
| Ø rebrastega kolesca d_1 | 20 mm |
| Delitev zob | 0,6 |
| Širino rebrastega kolesca b | 8 mm |
| Izvedba nastavka za rebričenje za standard | GV 30° DIN 82 |
| Rezalni material | PM |

Vrsta izdelka

Orodja za rebričenje

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Al umetna masa | primerno | 70 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 35 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 60 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 45 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 30 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 50 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 25 m/min | M |
| CuZn | primerno | 65 m/min | N |
| Olje | primerno | | |
| mokro maks. | pogojno primerno | | |
| mokro min. | pogojno primerno | | |