



Kolesce za rebričenje PM, BR 30°, Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob: 25X6/1,5mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 290281 25X6/1,5 |
| GTIN | 4030741159824 |
| Razred artikla | 29I |

Opis

Izvedba:

Odporna proti obrabi, izvedba iz prašno metalurškega jekla (PM).

Napotek:

- **Velikost 21,5 × 5 × 8 je primerna za orodja Quick.**
- **Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.**

Tehnični opis

| | |
|--|------------------|
| Ø izvrtine rebrastega kolesca d ₂ | 8 mm |
| Izvedba nastavka za rebričenje za standard | BR 30° DIN 82 |
| Rezalni material | PM |
| Vrsta izdelka | Rebrasto kolesce |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Al umetna masa | primerno | 160 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 110 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 110 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 85 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 65 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 60 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 35 m/min | M |
| CuZn | primerno | 120 m/min | N |
| Olje | primerno | | |
| mokro maks. | pogojno primerno | | |
| mokro min. | pogojno primerno | | |