

Garant**Ekscentrična vpenjalna tulka, Ø d H5: 16mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 236679 16 |
| GTIN | 4045197768988 |
| Razred artikla | 21P |

Opis**Izvedba:**

Območje nastavljanja v $\varnothing \pm 0,5$ mm.

V kombinaciji s predpovrtalom (art. 236677) je območje nastavljanja za nazivni $\varnothing -0,3/+0,5$ mm.

Uporaba:

Orodje za povrtanje na fiksno mero v kombinaciji s predpovrtalom. Vpenjanje v vpenjalne glave z držalom Weldon $\varnothing 25$; 32 in 40 mm po DIN 1835 B.

Napotek:

Premer se natančno nastavi s pomočjo naprave za prednastavljanje, z obračanjem predpovrtala.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Toleranca zunanjega \varnothing | H5 |
| Celotna dolžina L_{celotna} | 62 mm |
| $\varnothing D_1$ | 29 mm |
| $\varnothing d$ | 16 mm |
| $\varnothing D$ | 25 mm |
| L_1 | 57 mm |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna tulka |

