

**Garant****Ekscentrična vpenjalna tulka, Ø d H5: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236679 20
GTIN	4045197768995
Razred artikla	21P

**Opis****Izvedba:**

Območje nastavljanja v  $\varnothing \pm 0,5$  mm.

V kombinaciji s predpovrtalom (art. 236677) je območje nastavljanja za nazivni  $\varnothing -0,3/+0,5$  mm.

**Uporaba:**

Orodje za povrtanje na fiksno mero v kombinaciji s predpovrtalom. Vpenjanje v vpenjalne glave z držalom Weldon  $\varnothing 25$ ; 32 in 40 mm po DIN 1835 B.

**Napotek:**

Premer se natančno nastavi s pomočjo naprave za prednastavljanje, z obračanjem predpovrtala.

**Tehnični opis**

$\varnothing d$	20 mm
Toleranca zunanjega $\varnothing$	H5
$L_1$	61 mm
$\varnothing D_1$	36 mm
$\varnothing D$	32 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	66 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna tulka

