

Garant**Ekscentrična vpenjalna tulka, Ø d H5: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236679 25
GTIN	4045197769107
Razred artikla	21P

Opis**Izvedba:**

Območje nastavljanja v $\varnothing \pm 0,5$ mm.

V kombinaciji s predpovrtalom (art. 236677) je območje nastavljanja za nazivni $\varnothing -0,3/+0,5$ mm.

Uporaba:

Orodje za povrtanje na fiksno mero v kombinaciji s predpovrtalom. Vpenjanje v vpenjalne glave z držalom Weldon $\varnothing 25$; 32 in 40 mm po DIN 1835 B.

Napotek:

Premer se natančno nastavi s pomočjo naprave za prednastavljanje, z obračanjem predpovrtala.

Tehnični opis

$\varnothing D$	40 mm
$\varnothing D_1$	44 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	76 mm
Toleranca zunanjega \varnothing	H5
$\varnothing d$	25 mm
L_1	71 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna tulka

