

Garant**Predpovrtalo, DIN 1835 A, Nazivni Ø D: 9,8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236677 9,8
GTIN	4045197769121
Razred artikla	21S

Opis**Uporaba:**

Za povrtanje predhodno izvrtanih ali litih izvrtin na nazivni Ø, v kombinaciji z ekscentrično vpenjalno pušo art. 236679.

Za standardne ISO-obračalne rezalne ploščice CC..0602.

Napotek:

Ø predhodne izvrtine ne sme biti manjši od Ø d_{min}.

Tehnični opis

Minimalni Ø d _{min}	8,8 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	260142 HB725
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Celotna dolžina L _{celotna}	85 mm
Ø držala D _s h6	8 mm
Prevesna dolžina L ₁	23 mm
Območje nastavljanja z ekscentrično vpenjalno pušo	9,5 - 10,3 mm
primerna ekscentrična puša art. 236679	8
Število rezil Z	1
Nazivni Ø D	9,8
Kot konice	180 stopinj
Izvedba držala	DIN 1835 A

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Sveder za obračalne ploščice

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP

674252 7IP

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,0 Nm

211750 1,0