

**Garant****Predpovrtalo, DIN 1835 A, Nazivni Ø D: 18,8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236677 18,8
GTIN	4045197769213
Razred artikla	21S

**Opis****Uporaba:**

Za povrtanje predhodno izvrtanih ali litih izvrtin na nazivni Ø, v kombinaciji z ekscentrično vpenjalno pušo art. 236679.

Za standardne ISO-obračalne rezalne ploščice CC..0602.

**Napotek:**

Ø predhodne izvrtine ne sme biti manjši od Ø d<sub>min</sub>.

**Tehnični opis**

Ø držala D <sub>s</sub> h6	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	260142 HB725
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	32 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	143 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Minimalni Ø d <sub>min</sub>	17,8 mm
Območje nastavljanja z ekscentrično vpenjalno pušo	18,5 - 19,3 mm
primerna ekscentrična puša art. 236679	16
Število rezil Z	1
Nazivni Ø D	18,8
Kot konice	180 stopinj
Izvedba držala	DIN 1835 A

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Sveder za obračalne ploščice

---

**Pribor**

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm

211750 1,2

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP

674252 8IP