

Garant
Predpovrtalo, DIN 1835 A, Nazivni Ø D: 21,8mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	236677 21,8
GTIN	4045197769244
Razred artikla	21S

Opis
Uporaba:

Za povrtanje predhodno izvrtanih ali litih izvrtin na nazivni Ø, v kombinaciji z ekscentrično vpenjalno pušo art. 236679.

Za standardne ISO-obračalne rezalne ploščice CC..0602.

Napotek:

Ø predhodne izvrtine ne sme biti manjši od Ø d_{min} .

Tehnični opis

Ø držala D_s h6	16 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	158 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	260142 HB725
Prevesna dolžina L_1	35 mm
Minimalni Ø d_{min}	20,8 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Območje nastavljanja z ekscentrično vpenjalno pušo	21,5 - 22,3 mm
primerna ekscentrična puša art. 236679	16
Število rezil Z	1
Nazivni Ø D	21,8
Kot konice	180 stopinj
Izvedba držala	DIN 1835 A

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm

211750 1,2

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP

674252 8IP