

Garant**Nož za notranje struženje, desno, Previsna dolžina / velikost ploščice L:
45/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272171 45/16
GTIN	4045197769350
Razred artikla	21W

Opis**Obseg dobave:
S podložno ploščico 1,5°.****Tehnični opis**

Vijak za obračalno ploščico	279810 2
Celotna dolžina L	200 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	29 mm
Srednji premik L_3	16,1 mm
z notranjim hlajenjem	da
Velikost ploščice	16 mm
Vijak za podložno ploščico	279824 1
Podložna ploščica 1,5°	272620 1,5
\varnothing držala D_5	25 mm
Širina vratu L_4	24,6 mm
Vrsta uporabe	desno
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 2	279810 2
Vijak za podložno ploščico Tip 1	279824 1
Podložna ploščica za nože za notranje struženje Kot naklona 1,5 stopinj	272620 1,5
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Vpenjalni vijak	272500
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500