

**Rezalna glava, desno, Sistem / velikost ploščice: DM/12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250027 DM/12
GTIN	4251414902442
Razred artikla	29D

**Opis****Izvedba:**

Zamenljive rezalne glave za **osnovna držala z dušenjem vibracij**.

**Uporaba:**

Funkcija dušenja vibracij do maksimalne previsne dolžine **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistem: DM

ISO-oznaka rezalne glave: DCLNR/L

primerna obračalna rezalna ploščica: CN.. 1204..

primerno osnovno telo: 264910–264922

Minimalni Ø predvrtanja  $D_{min}$ : 48 mm

Srednji premik: 27 mm

Celotna dolžina: 35 mm

**Tehnični opis**

Vijak za podložno ploščico	259027 2
Velikost ploščice	12 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{\min}$	48 mm
Podložna ploščica	259033 2
Spona, vijak, O-obroč	259036 3
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	DCLNR/L
Sistem	DM
primerno osnovno telo	264910–264922
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Srednji premik	27 mm
Celotna dolžina	35 mm
Serijska	Rezalna glava
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da

## Pribor

Podložna ploščica	259224
Vpenjalni krak	259505
Vijak za podložno ploščico	259612
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cN·m	659906 500
Vijačni nastavki Torx®, E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10