

Rezalna glava, leve, Sistem / velikost ploščice: DM/12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250028 DM/12
GTIN	4251414902459
Razred artikla	29D

Opis

Izvedba:

Zamenljive rezalne glave za **osnovna držala z dušenjem vibracij**.

Uporaba:

Funkcija dušenja vibracij do maksimalne previsne dolžine **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistem: DM

ISO-oznaka rezalne glave: DCLNR/L

primerna obračalna rezalna ploščica: CN.. 1204..

primerno osnovno telo: 264910–264922

Minimalni Ø predvrtanja D_{min} : 48 mm

Srednji premik: 27 mm

Celotna dolžina: 35 mm

Tehnični opis

Podložna ploščica	259033 2
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	DCLNR/L
Celotna dolžina	35 mm
primerno osnovno telo	264910–264922
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	48 mm
Sistem	DM
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Vijak za podložno ploščico	259027 2
Srednji premik	27 mm
Spona, vijak, O-obroč	259036 3
Velikost ploščice	12 mm
Serijska	Rezalna glava
Vrsta uporabe	leve
z notranjim hlajenjem	da

Pribor

Vpenjalni krak	259505
Podložna ploščica	259224
Vijak za podložno ploščico	259612
Vijačni nastavki Torx®, E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cN·m	659906 500