

Rezalna glava, leve, Sistem / velikost ploščice: QC/11**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261322 QC/11
GTIN	4251414902978
Razred artikla	29D

Opis**Izvedba:**

Zamenljive rezalne glave za **osnovna držala z dušenjem vibracij**.

Uporaba:

Funkcija dušenja vibracij do maksimalne previsne dolžine **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistem: QC

ISO-oznaka rezalne glave: SVUCR/L 11

primerna obračalna rezalna ploščica: VC.. 1103..

primerno osnovno telo: 264900–264908

Minimalni Ø predvrtanja D_{min} : 26 mm

Srednji premik: 16 mm

Celotna dolžina: 20 mm

Tehnični opis

Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina	20 mm
ISO-oznaka rezalne glave	SVUCR/L 11
Srednji premik	16 mm
primerno osnovno telo	264900–264908
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Sistem	QC
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{\min}	26 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Serijska	Rezalna glava
Vrsta uporabe	leve
z notranjim hlajenjem	da

Pribor

Vijačni nastavki Torx®, E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cN·m	659906 500