

Osnovno držalo za stružne nože z dušenjem vibracij, 8×D, Sistem / Ø držala: DM/40



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	264920 DM/40
GTIN	4251414902114
Razred artikla	29E

Opis

Izvedba:

S priključkom za hladilno sredstvo 1/8-27 NPT.

Obseg dobave:

Reducirni adapter – z G1/4 cole na G1/8 cole.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, ki je označeno z oznako S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ držala} + H + \text{ srednji premik rezalne glave}$

Profundidad de giro interior hasta: 8×D

Boring depth up to: 8×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D

Profondità interna fino a: 8×D

Sistem: DM

Celotna dolžina $L_{celotna}$: 448 mm

območje S, ki ga ni mogoče odrezovati: 182,9 mm

priporočena dolžina odrezkov: 160 mm

Montažni vijak: 269025 1

Tehnični opis

Ø držala	40 mm
Sistem	DM
Celotna dolžina $L_{celotna}$	448 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	182,9 mm

priporočena dolžina odrezkov	160 mm
Montažni vijak	269025 1
Globina notranjega struženja do	8×D
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da

Pribor

Steblo s 6-kotno konico, steblo E 6,3 6-kotnik 2 mm	674242 2
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cN·m	659906 500