

Rezalna glava, leve, Sistem / velikost ploščice: QC/11**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260406 QC/11
GTIN	4251414902619
Razred artikla	29D

Opis**Izvedba:**

Zamenljive rezalne glave za **osnovna držala z dušenjem vibracij**.

Uporaba:

Funkcija dušenja vibracij do maksimalne previsne dolžine **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistem: QC

ISO-oznaka rezalne glave: SDQCR/L 11T3

primerna obračalna rezalna ploščica: DC.. 11T3..

primerno osnovno telo: 264900–264908

Minimalni Ø predvrtanja D_{min} : 26 mm

Srednji premik: 15 mm

Celotna dolžina: 22 mm

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	26 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Sistem	QC
ISO-oznaka rezalne glave	SDQCR/L 11T3
primerno osnovno telo	264900–264908
Velikost ploščice	11 mm
Srednji premik	15 mm
Celotna dolžina	22 mm
Vijak za obračalno ploščico	269023 2
Serijska	Rezalna glava
Vrsta uporabe	leve
z notranjim hlajenjem	da

Pribor

Vpenjalni vijak	269432
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cN·m	659906 500
Vijačni nastavki Torx®, E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15