

## Osnovno držalo za stružne nože Jeklo QC, 5×D, Sistem / Ø držala: QC/32



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	264900 QC/32
GTIN	4251414902350
Razred artikla	29E

### Opis

#### Izvedba:

S priključkom za hladilno sredstvo 1/8-27 NPT.

#### Napotek:

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø držala} + H + \text{srednji premik rezalne glave } L_3$ .

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: QC

Celotna dolžina L: 268 mm

Srednji premik H osnovnega telesa: 6 mm

Montažni vijak: 269025 2

### Tehnični opis

Srednji premik H osnovnega telesa	6 mm
Sistem	QC
Ø držala	32 mm
Montažni vijak	269025 2
Visokotlačna priključna cev	269207
Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva	269208
Celotna dolžina L	268 mm
Primerne obračalne rezalne glave	264834; 264835
Globina notranjega struženja do	5×D
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Osnovno držalo za stružne nože

---

**Pribor**

PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 2 mm

674242 2

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659906 500