

Rezalna glava, desno, Sistem / velikost ploščice: DM/16**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261321 DM/16
GTIN	4251414902930
Razred artikla	29D

Opis**Izvedba:**

Zamenljive rezalne glave za **osnovna držala z dušenjem vibracij**.

Uporaba:

Funkcija dušenja vibracij do maksimalne previsne dolžine **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistem: DM

ISO-oznaka rezalne glave: SVUCR/L 16

primerna obračalna rezalna ploščica: VC.. 1604..

primerno osnovno telo: 264910–264922

Minimalni Ø predvrtanja D_{min} : 49 mm

Srednji premik: 27 mm

Celotna dolžina: 32 mm

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	269023 3
Sistem	DM
primerno osnovno telo	264910–264922
Srednji premik	27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
Velikost ploščice	16 mm
ISO-oznaka rezalne glave	SVUCR/L 16
Celotna dolžina	32 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	49 mm
Serijska	Rezalna glava
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da

Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cN·m	659906 500
Vijačni nastavki Torx®, E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15