

Rezalna glava, leve, Sistem / velikost ploščice: DM/08



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251919 DM/08
GTIN	4251414903012
Razred artikla	29D

Opis

Izvedba:

Zamenljive rezalne glave za **osnovna držala z dušenjem vibracij**.

Uporaba:

Funkcija dušenja vibracij do maksimalne previsne dolžine **10xD**.
z notranjim hlajenjem: da

Sistem: DM

ISO-oznaka zamenljive rezalne glave: DWLNR/L 08

primerna obračalna rezalna ploščica: WN.. 0804..

primerno osnovno telo: 264910–264922

Minimalni Ø predvrtanja D_{min} : 48 mm

Srednji premik: 27 mm

Celotna dolžina: 35 mm

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	WN.. 0804..
Celotna dolžina	35 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	48 mm

Velikost ploščice	8 mm
Vijak za podložno ploščico	259027 4
primerno osnovno telo	264910–264922
Spona, vijak, O-obroč	259036 1
Srednji premik	27 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave	DWLNRL 08
Podložna ploščica	259033 6
Sistem	DM
Serija	Rezalna glava
Vrsta uporabe	leve
z notranjim hlajenjem	da

Pribor

Vpenjalni krak	259502
Podložna ploščica	259228
Vijak za podložno ploščico	259614
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cN·m	659906 500
Vijačni nastavki Torx®, E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10