

**Rezalna glava, desno, Sistem / velikost ploščice: DM/12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260008 DM/12
GTIN	4251414902404
Razred artikla	29D

**Opis****Izvedba:**

Zamenljive rezalne glave za **osnovna držala z dušenjem vibracij**.

**Uporaba:**

Funkcija dušenja vibracij do maksimalne previsne dolžine **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistem: DM

ISO-oznaka rezalne glave: SCLCR/L 12

primerna obračalna rezalna ploščica: CC.. 1204..

primerno osnovno telo: 264910–264922

Minimalni Ø predvrtanja  $D_{min}$ : 49 mm

Srednji premik: 27 mm

Celotna dolžina: 32 mm

**Tehnični opis**

ISO-oznaka rezalne glave	SCLCR/L 12
Velikost ploščice	12 mm
Vijak za obračalno ploščico	269022 3
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Sistem	DM
primerno osnovno telo	264910–264922
Celotna dolžina	32 mm
Srednji premik	27 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{\min}$	49 mm
Serijska	Rezalna glava
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da

## Pribor

Vpenjalni vijak	269406
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cN·m	659906 500
Vijačni nastavki Torx®, E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15