

Garant**Podaljšek VHM za rezkarje za privijačenje $\varnothing d = 20$ mm, Navoj M \times L:
M10X180****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301364 M10X180
GTIN	4045197770882
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Podaljšek v celoti iz karbidne trdine, z dušenjem vibracij, toleranca držala h6, dolga in ozka izvedba.

Uporaba:

Posebej za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah. Odlična kombinacija standardnih jeklenih podaljškov in podaljškov Densimet®.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	180 mm
\varnothing izvrtine D_1	10,5 mm
\varnothing držala d	20 mm
Navoj M	M10
Zunanji $\varnothing D$	17,8 mm
Uporabna dolžina L_1	120 mm
Trn za rezkarje	$\varnothing d = 20$ mm
z notranjim hlajenjem	da
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Podaljšek

