

**Garant****Podaljšek VHM za rezkarje za privijačenje  $\varnothing d = 25$  mm, Navoj M  $\times$  L:  
M12X136****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301366 M12X136
GTIN	4045197770899
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

Podaljšek v celoti iz karbidne trdine, z dušenjem vibracij, toleranca držala h6, dolga in ozka izvedba.

**Uporaba:**

Posebej za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah. Odlična kombinacija standardnih jeklenih podaljškov in podaljškov Densimet®.

**Tehnični opis**

Zunanji $\varnothing D$	23 mm
Navoj M	M12
$\varnothing$ držala d	25 mm
$\varnothing$ izvrtine $D_1$	12,5 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	136 mm
Uporabna dolžina $L_1$	80 mm
Trn za rezkarje	$\varnothing d = 25$ mm
z notranjim hlajenjem	da
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Podaljšek

