

Garant**Ročni primeži za vrtalne stroje, Širina čeljusti A: 120mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	365035 120
GTIN	4045197770691
Razred artikla	31S

Opis**Izvedba:**

- Čvrsta izvedba z močnim vretenom.
- Čeljusti so kaljene in brušene.
- Precizno vpenjanje zaradi ploščatega vodila.
- Ena čeljust ima vodoravno in navpično prizmo za vpenjanje okroglega materiala, ena čeljust je gladka.
- Za vpenjanje ploščatih delov sta obe čeljusti posneti.
- Patentirano integrirano ekscentrično hitro vpenjanje za varno držanje vrtalne mize.
- Hitro vpenjanje v območju utorov omogoča fleksibilno in učinkovito obdelavo vpetega obdelovanca v poljubnem položaju na celotni vrtalni mizi, ne da bi ga morali ponovno vpenjati.

Uporaba:

Za vpenjanje obdelovancev na vrtalnih strojih.

Material:

Telo in premična čeljust sta iz posebne litine.

Točnost:

Znotraj **0,10 mm**.

Tehnični opis

Celotna višina c	90 mm
Vpenjalno območje b	173 mm

Višina čeljusti C	40 mm
Barvna koda za primerni pribor	BM-primež, siv
maksimalna celotna dolžina L ₄	556 mm
Razmak vpenjalnih utorov	160 mm
Širina čeljusti A	120 mm
Dolžina osnovnega telesa a	340 mm
Masa	18 kg
Širina vpenjalnih utorov	17 mm
Širina osnovnega telesa B	193 mm
Vrsta izdelka	Primež za vrtilni stroj

Pribor

Omejevalni nastavek Tip 2	365028 2
Nadomestna čeljust, par, za hitrovpjenjalni primež oz. primež za vrtilni stroj za tip 120	365036 120
Vodilna tirnica za art. 365023	365025
Nadomestno vreteno za primež za vrtilni stroj za tip 120	365037 120