

**HOLEX****Digitalno pomično merilo ABS, Merilno območje: 150Hm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412821 150HM
GTIN	4045197770240
Razred artikla	42A

**Opis****Izvedba:**

Velik, kontrasten digitalni prikazovalnik. Merilne površine so zelo fino lepane. Digitalno pomično merilo z **absolutnim merilom**, nastavljanje ničle ni potrebno. Elektronika se po pribl. 5 minutah samodejno izklopi in se ponovno vklopi s preprostim pomikom.

- **Zelo velika točnost zaradi steklenega merila.**
- **Elektronika je ločena od ohišja in vgrajena neposredno na drsni element. Merilna sila se prenese neposredno na merilni krak. Tako je pomično merilo manj podvrženo napakam in zagotavlja daljšo življenjsko dobo.**
- **Z robustnim kovinskim ohišjem.**

Z **merilnimi površinami iz karbidne trdine** tako na merilnih kljunih kot tudi na merilnih konicah.

**Obseg dobave:**

Vklj. z baterijo št. izd. 081560 vel. CR2032.

**Tehnični opis**

Preklop odčitavanja	mm / col
Merilno območje	0 - 150 mm
Kalibriranje	A1
Material ohišja	Kovina
Dolžina konic	40 mm
Standard	ISO 13385

Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Avtomatski izklop	da
Odčitavanje	0,01 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Merilna površina	Karbidna trdina
Z globinskim omejevalnikom	da
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

## Pribor

Vijak za držalo za merilnik globine	412230
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Vijak za držalo za merilnik globine	412236