

HOLEX**Digitalno pomično merilo ABS, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412821 300
GTIN	4045197770264
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Velik, kontrasten digitalni prikazovalnik. Merilne površine so zelo fino lepane. Digitalno pomično merilo z **absolutnim merilom**, nastavljanje ničle ni potrebno. Elektronika se po pribl. 5 minutah samodejno izklopi in se ponovno vklopi s preprostim pomikom.

- **Zelo velika točnost zaradi steklenega merila.**
- **Elektronika je ločena od ohišja in vgrajena neposredno na drsni element. Merilna sila se prenese neposredno na merilni krak. Tako je pomično merilo manj podvrženo napakam in zagotavlja daljšo življenjsko dobo.**
- **Z robustnim kovinskim ohišjem.**

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Tehnični opis

Preklop odčitavanja	mm / col
Avtomatski izklop	da
Z globinskim omejevalnikom	da
Odčitavanje	0,01 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Standard	ISO 13385
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Dolžina konic	60 mm

Merilno območje	0 - 300 mm
Kalibriranje	A1
Material ohišja	Kovina
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,04 mm
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300

Pribor

Vijak za držalo za merilnik globine	412230
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Škatla iz umetne mase Tip MS300	412470 MS300
Vijak za držalo za merilnik globine	412236