

**Digitalno globinsko pomično merilo, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418742 150
GTIN	4045197770295
Razred artikla	42A

**Opis****Izvedba:**

Merilna vrednost je prikazana na dobro čitljivem prikazovalniku. Merilne površine so zelo fino lepane.

**Obseg dobave:**

Vključno z 1 baterijo art. 081560, vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Dodatni merilni mostiček art. 418744.

**Tehnični opis**

Presek merilne letve	16×4 mm
Kalibriranje	A1
Dolžina mostička	100 mm
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm

Standard	ISO 13385
Preklop odčitavanja	mm / cole
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

### Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200

### Pribor

Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Priključni kabl tipko Data Tip USB2	497100 USB2
Priključni kabl Tip USB2	497080 USB2
Priključni kabl Tip D2	497080 D2
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kabl tipko Data Tip D2	497100 D2
Priključni kabl Tip D1	497080 D1
Vijak za držalo za merilnik globine	412230
Oddajnik Tip S1	498966 S1
Priključni kabl tipko Data Tip D1	497100 D1