

Ploščati magnet z izvrtino, Neodim, Ø: 13mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085932 13
GTIN	2050001839497
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

- **Temperaturna obstojnost do maksimalno 80 °C.**
- **Površina je pocinkana, magnetno jedro iz neodima.**
- **Oklopljeno ploščato prijemalo s 3–6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.**

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitev z vijačno pritrditvijo.

Tehnični opis

Ø	13 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	80 °C
Višina	4,5 mm
Nazivna sila držanja	30 N
Ø izvrtine	3 mm
Material magnetnega jedra	Neodim
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

