

Ploščati magnet z izvrtino, Neodim, Ø: 48mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085932 48
GTIN	2050001849205
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

- **Temperaturna obstojnost do maksimalno 80 °C.**
- **Površina je pocinkana, magnetno jedro iz neodima.**
- **Oklopljeno ploščato prijemalo s 3–6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.**

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitev z vijačno pritrditvijo.

Tehnični opis

Ø	48 mm
Nazivna sila držanja	870 N
Višina	11,5 mm
Ø izvrtine	8,5 mm
Maksimalna temperaturna odpornost	80 °C
Material magnetnega jedra	Neodim
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

