

Garant**Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice HiRunER, SK 40 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300643 32
GTIN	4045197771568
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena, za mirnejši krožni tek so vsa držala prenapeta. Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip, visokozmogljiva vpenjalna matica (do 25.000 min⁻¹).

Prednosti:

- **Krožni tek 3 µm z 2-µm vpenjalno stročnico, 6 µm s 5-µm vpenjalno stročnico.**
- **Ekstremne vpenjalne sile (do faktorja 2 v primerjavi s standardno glavo za ER-vpenjalne stročnice).**
- **Učinek dušenja vibracij zaradi 2-delne vpenjalne matice (vel. 11M in 16M, 1-delno).**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. s **precizno vpenjalno matico.**

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) št. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ št. 308820–308835, vpenjalni ključ za stružne glave ER št. 309757, 309758 (za 11M in 16M); ER-vpenjalne stročnice Fahrion št. 308901–309434. ER-vpenjalne stročnice št. 308901–309432, objemni ključ s kljunom št. 628400 oz. za momentne ključe št. 309749 ali 628520.

Napotek:

- **Vpenja le nazivni Ø do tolerance Ø h10.**
- **Vpenjalna matica ni v kombinaciji s tesnilnim obročkom.**
- **Uporabljajte v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.**

· **Odstranite modri oblikovni obroč na potrebnih ER-vpenjalnih stročnicah Fahrion HP-2 μ m.**

Precizno glavo za vpenjalne stročnice vedno uporabljajte v kombinaciji s precizno vpenjalno matico art. 309617.

Strategija odrezovanja: HPC

Vpenjalna širina: 2 - 20 mm

Zunanji \varnothing D: 52 mm

Nadomestna ER-vpenjalna matica art. 309617: 32

Tehnični opis

Zunanji \varnothing D	52 mm
za ER-vpenjalne stročnice	32
Previsna dolžina A	100 mm
Vpenjalna širina	2 - 20 mm
Nadomestna ER-vpenjalna matica art. 309617	32
Trn za rezkarje	SK 40 A = 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 16 mm	308981 16
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni \varnothing vpenjanja d 4 mm	308986 4

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308986 13
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308981 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308981 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308981 12
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308986 10
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309432 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309414 12
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309418 12
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 18-delna, 3-20 mm	309024
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309414 4,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309418 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308981 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309414 18
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	308981 19
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308981 5
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
	308625 40

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308981 11
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309432 7
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 8-delna, 4–16, 20 mm s tesnilom	309026
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309414 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309418 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309418 14
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308986 16
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308986 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309414 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308981 14
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308986 20
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309432 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309414 11
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 32	309680 32
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308986 3

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308981 15
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309414 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	308981 17
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	308986 17
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	308986 18
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308986 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308981 7
ER-vpenjalni ključ 1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309700 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309414 9
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309418 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309414 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308981 9
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309432 11
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309414 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309414 16
	309418 9

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in
brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308981 6
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308981 13
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309432 6
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309414 20
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309418 18
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309418 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309418 4,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308986 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308981 20
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	308986 19
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308986 12
	308986 14

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308986 15
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308986 11
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309418 20
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309418 16
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309432 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308986 8
ER-vpenjalni ključ 1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 32	309700 32
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309418 7
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309432 12
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308986 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	308981 18
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308981 8
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309432 4,5