

Garant

Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice HiRunER, SK 40 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 40

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300643 40
GTIN	4045197771575
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena, za mirnejši krožni tek so vsa držala prenapeta. Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip, visokozmogljiva vpenjalna matica (do 25.000 min⁻¹).

Prednosti:

- **Krožni tek 3 µm z 2-µm vpenjalno stročnico, 6 µm s 5-µm vpenjalno stročnico.**
- **Ekstremne vpenjalne sile (do faktorja 2 v primerjavi s standardno glavo za ER-vpenjalne stročnice).**
- **Učinek dušenja vibracij zaradi 2-delne vpenjalne matice (vel. 11M in 16M, 1-delno).**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. s **precizno vpenjalno matico.**

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) št. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ št. 308820–308835, vpenjalni ključ za stružne glave ER št. 309757, 309758 (za 11M in 16M); ER-vpenjalne stročnice Fahrion št. 308901–309434. ER-vpenjalne stročnice št. 308901–309432, objemni ključ s kljunom št. 628400 oz. za momentne ključe št. 309749 ali 628520.

Napotek:

- **Vpenja le nazivni Ø do tolerance Ø h10.**
- **Vpenjalna matica ni v kombinaciji s tesnilnim obročkom.**
- **Uporabljajte v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.**

· **Odstranite modri oblikovni obroč na potrebnih ER-vpenjalnih stročnicah Fahrion HP-2 μ m.**

Precizno glavo za vpenjalne stročnice vedno uporabljajte v kombinaciji s precizno vpenjalno matico art. 309617.

Strategija odrezovanja: HPC

Vpenjalna širina: 3 - 26 mm

Zunanji \varnothing D: 62 mm

Nadomestna ER-vpenjalna matica art. 309617: 40

Tehnični opis

Previsna dolžina A	100 mm
Zunanji \varnothing D	62 mm
Vpenjalna širina	3 - 26 mm
za ER-vpenjalne stročnice	40
Nadomestna ER-vpenjalna matica art. 309617	40
Trn za rezkarje	SK 40 A = 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 18 mm	308990 18
ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni \varnothing vpenjanja d 8 mm	309434 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 8 mm	308990 8

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309419 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 26 mm	308990 26
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	308990 22
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	308992 18
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309434 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308990 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308990 12
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309419 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308990 7
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	309419 25
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309434 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	308990 19
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309419 11
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 23-delna, 4-26 mm	309028
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308990 14
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309434 9

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	309419 22
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308990 15
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	308992 25
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309419 7
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309434 10
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	308990 17
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309419 16
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308990 10
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308992 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309419 6

Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309434 14
ER-vpenjalni ključ 1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309700 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309419 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308992 16
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308990 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308990 20
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308992 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309419 18
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 23 mm	308990 23
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308992 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308990 5
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308992 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309419 10
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308992 14
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 21 mm	308990 21
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 24 mm	308990 24
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308992 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	308990 25
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308990 11
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309434 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	308992 22
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308990 13
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308990 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309419 12
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309419 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308990 4