

Garant
Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice HiRunER, BT 40 A = 70, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 40

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302843 40
GTIN	4045197771612
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena, za mirnejši krožni tek so vsa držala prenapeta. Standardno z izvrtino za RFID/Balluffchip, visokozmogljiva vpenjalna matica (do 25.000 min⁻¹).

Prednosti:

- **Odlična točnost krožnega teka sistema (glava + vpenjalna stročnica + vpenjalna matica), točnost krožnega teka 3 µm z 2-µm-vpenjalno stročnico, 6 µm s 5-µm-vpenjalno stročnico.**
- **Ekstremne vpenjalne sile (do faktorja 2v primerjavi s standardno glavo za ER-vpenjalne stročnice).**
- **Učinek dušenja vibracij zaradi 2-delne vpenjalne matice.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vključno s **precizno vpenjalno matico**.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) št. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ št. 308820–308835, vpenjalni ključ za stružne glave ER št. 309757, 309758 (za 11M in 16M); ER-vpenjalne stročnice Fahrion št. 308901–309434. ER-vpenjalne stročnice št. 308901–309432, objemni ključ s kljunom št. 628400 oz. za momentne ključe št. 309749 ali 628520.

Napotek:

- **Vpenja le nazivni Ø do tolerance Ø h10.**
- **Vpenjalna matica ni v kombinaciji s tesnilnim obročkom.**
- **Uporabljajte samo v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.**

· **Odstranite modri oblikovni obroč na potrebnih ER-vpenjalnih stročnicah Fahrion HP-2 μ m.**

Vpenjalni ključ za stružne glave ER art. 309748; art. 309749: 40

Vpenjalna širina: 3 - 26 mm

Zunanji \varnothing D: 62 mm

Nadomestna ER-vpenjalna matica art. 309617: 40

Tehnični opis

Zunanji \varnothing D	62 mm
Previsna dolžina A	70 mm
Vpenjalna širina	3 - 26 mm
Nadomestna ER-vpenjalna matica art. 309617	40
Vpenjalni ključ za stružne glave ER art. 309748; art. 309749	40
Trn za rezkarje	BT 40 A = 70
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 20 mm	308990 20
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni \varnothing vpenjanja d 8 mm	309434 8
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40

ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309434 9
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	308992 18
ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309434 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	308990 18
ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309434 6
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308990 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	308990 17
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 23-delna, 4-26 mm	309028
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	308990 25
Pritezni čep Hurco 90° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308805 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308990 11
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308990 14
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308992 16
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308992 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	308990 19
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
	308615 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40

308625 40

Pritezni čep Hurco 60° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40

308804 40

Pritezni čep Form A za strmi konus 40

308600 40

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

308990 4

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm

308992 10

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

308992 8

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40

308740 40

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm

309434 16

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm

308992 12

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 24 mm

308990 24

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40

308780 40

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm

308990 15

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40

308765 40

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm

308990 12

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

308990 9

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm

308990 5

Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40

308801 40

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40

308785 40

Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40

308802 40

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

308990 8

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm

308990 13

309434 12

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm

Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M 308670 40M

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40 308806 40

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm 308992 20

Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40 308640 40

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm 308992 22

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm 308990 6

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm 308990 10

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 26 mm 308990 26

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm 308992 14

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40 308720 40

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm 309434 14

Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40 308830 40

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40 308650 40

Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40 308610 40

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 21 mm 308990 21

Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40 308810 40

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm 308990 22

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40 308620 40

Pritezni čep Hurco 60° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40 308803 40

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm 308990 16

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40 308760 40

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 23 mm 308990 23

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	308992 25
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Vpenjalni ključ HiRunER Tip 40	309748 40
Vpenjalni ključ HiRunER za momentne ključe Tip 40	309749 40