

**Garant****ER-vpenjalna matica za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER, za ER: 16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309617 16
GTIN	4045197771742
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka. Prevlaka za boljše drsenje, kroglično uležajenje. Manjše trenje, velike vpenjalne sile. **S 6-kotnikom** SW 25.

**Primerno za:**

Precizne glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER art. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

**Dodatni pribor:**

Objemni ključ art. 628400 ali momentni ključ art. 309749 ali art. 628520.

**Napotek:**

Glave in vpenjalne matice so posamično centrirane!

**Tehnični opis**

Zunanji Ø D	33,5 mm
maksimalni zatezni moment	54 Nm
za ER	16 mm

Navoj	M24×1
Celotna dolžina L	20,6 mm
Standard	DIN 6499 D
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice