

Garant**ER-vpenjalna matica za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER, za ER: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309617 25
GTIN	4045197771759
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka.

Prevleka za boljše drsenje, kroglično uležajenje. Manjše trenje, velike vpenjalne sile. **Z utori.**

Primerno za:

Precizne glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER art. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Dodatni pribor:

Objemni ključ art. 628400 ali momentni ključ art. 309749 ali art. 628520.

Napotek:

Glave in vpenjalne matice so posamično centrirane!

Tehnični opis

Celotna dolžina L	24 mm
maksimalni zatezni moment	101 Nm
za ER	25 mm
Navoj	M34×1,5

Zunanji Ø D	44 mm
Standard	DIN 6499 D
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice