

Garant**ER-vpenjalna matica za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER, za ER: 32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309617 32
GTIN	4045197771766
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka.

Prevleka za boljše drsenje, kroglično uležajenje. Manjše trenje, velike vpenjalne sile. **Z utori.**

Primerno za:

Precizne glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER art. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Dodatni pribor:

Objemni ključ art. 628400 ali momentni ključ art. 309749 ali art. 628520.

Napotek:

Glave in vpenjalne matice so posamično centrirane!

Tehnični opis

Celotna dolžina L	26 mm
Zunanji Ø D	51,8 mm
za ER	32 mm
Navoj	M42×1

maksimalni zatezni moment	136 Nm
Standard	DIN 6499 D
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice