

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250016 25/16
GTIN	4045197771940
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	36 mm
ISO-oznaka držala	DCLNR/L 2525M16
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Velikost ploščice	16 mm
Podložna ploščica	259031 35
Spona, vijak, vzmet	259035 6
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606..
Velikost držala	25 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Vijak za podložno ploščico	259025 11
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm

659906 1600

Podložna ploščica Tip 35

259031 35

8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke
Celotna dolžina 50 mm

659874 50

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Vijak za podložno ploščico Tip 11

259025 11

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm

659957 1600