

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 32/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250016 32/16
GTIN	4045197771957
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Dolžina glave L <sub>1</sub>	40 mm
Celotna dolžina L	170 mm
ISO-oznaka držala	DCLNR/L 3232P16
Velikost ploščice	16 mm
Vijak za podložno ploščico	259025 11
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606..
Podložna ploščica	259031 35
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	40 mm
Spona, vijak, vzmet	259035 6
Velikost držala	32 mm
Serija	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Vijak za podložno ploščico Tip 11	259025 11
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Podložna ploščica Tip 35	259031 35
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600