

Garant**Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala / ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250017 25/16
GTIN	4045197771971
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	16 mm
Podložna ploščica	259031 35
ISO-oznaka držala	DCLNR/L 2525M16
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Celotna dolžina L	150 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606..
Vijak za podložno ploščico	259025 11
Dolžina glave L ₁	36 mm
Velikost držala	25 mm
Spona, vijak, vzmet	259035 6
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 35	259031 35
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Vijak za podložno ploščico Tip 11	259025 11
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600