

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/16mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250020 25/16
GTIN	4045197772107
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Garnitura vzmeti	259044 6
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 4
Kolenska ročica	259015 12
Celotna dolžina L	150 mm
ISO-oznaka držala	PCBNR/L 2525M16
Velikost ploščice	16 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	29 mm
Velikost držala	25 mm
Podložna ploščica	259031 35
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606..
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	22 mm
Vijak kolenske ročice	259018 11
Serija	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne

Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

**Pribor**

Kolenska ročica Tip 12	259015 12
Podložna ploščica Tip 35	259031 35
Garnitura vzmeti10-del. Tip 6	259044 6
Vijak kolenske ročice Tip 11	259018 11
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 4	259047 4