

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 32/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250020 32/16
GTIN	4045197772114
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	PCBNR/L 3232P16
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606..
Kolenska ročica	259015 12
Garnitura vzmeti	259044 6
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 4
Funkcijska širina L ₄	27 mm
Velikost držala	32 mm
Velikost ploščice	16 mm
Celotna dolžina L	170 mm
Vijak kolenske ročice	259018 11
Dolžina glave L ₁	35 mm
Podložna ploščica	259031 35
Serija	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne

Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Kolenska ročica Tip 12	259015 12
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 4	259047 4
Vijak kolenske ročice Tip 11	259018 11
Podložna ploščica Tip 35	259031 35
Garnitura vzmeti10-del. Tip 6	259044 6