

**Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250021 25/16
GTIN	4045197772138
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Podložna ploščica	259031 35
Celotna dolžina L	150 mm
Kolenska ročica	259015 12
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 4
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	22 mm
Vijak kolenske ročice	259018 11
Garnitura vzmeti	259044 6
Velikost ploščice	16 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	29 mm
Velikost držala	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606..
ISO-oznaka držala	PCBNR/L 2525M16
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

Garnitura vzmeti10-del. Tip 6	259044 6
Kolenska ročica Tip 12	259015 12
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 4	259047 4
Vijak kolenske ročice Tip 11	259018 11
Podložna ploščica Tip 35	259031 35