

**Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 32/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250021 32/16
GTIN	4045197772145
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606..
Vijak kolenske ročice	259018 11
Velikost ploščice	16 mm
Podložna ploščica	259031 35
Garnitura vzmeti	259044 6
Dolžina glave L <sub>1</sub>	35 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	27 mm
ISO-oznaka držala	PCBNR/L 3232P16
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 4
Kolenska ročica	259015 12
Celotna dolžina L	170 mm
Velikost držala	32 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot $\kappa$	75 stopinj

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 4	259047 4
Vijak kolenske ročice Tip 11	259018 11
Kolenska ročica Tip 12	259015 12
Garnitura vzmeti10-del. Tip 6	259044 6
Podložna ploščica Tip 35	259031 35