

Garant**Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 32/19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250021 32/19
GTIN	4045197772152
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	170 mm
Velikost držala	32 mm
Vijak kolenske ročice	259018 13
Kolenska ročica	259015 13
Velikost ploščice	19 mm
Dolžina glave L ₁	35 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1906..
Podložna ploščica	259031 36
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 5
Garnitura vzmeti	259044 7
ISO-oznaka držala	PCBNR/L 3232P19
Funkcijska širina L ₄	27 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Kolenska ročica Tip 13	259015 13
Garnitura vzmeti10-del. Tip 7	259044 7
Vijak kolenske ročice Tip 13	259018 13
Podložna ploščica Tip 36	259031 36