

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 32/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250024 32/16
GTIN	4045197772176
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	170 mm
Podložna ploščica	259031 35
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 4
Funkcijska širina L ₄	40 mm
Vijak kolenske ročice	259018 11
Garnitura vzmeti	259044 6
ISO-oznaka držala	PCSNR/L 3232P16
Velikost držala	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606..
Velikost ploščice	16 mm
Dolžina glave L ₁	34 mm
Kolenska ročica	259015 12
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 4	259047 4
Vijak kolenske ročice Tip 11	259018 11
Kolenska ročica Tip 12	259015 12
Garnitura vzmeti10-del. Tip 6	259044 6
Podložna ploščica Tip 35	259031 35