

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 32/19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250024 32/19
GTIN	4045197772183
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	19 mm
Dolžina glave L ₁	40 mm
Velikost držala	32 mm
Celotna dolžina L	170 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 5
Kolenska ročica	259015 13
Vijak kolenske ročice	259018 13
Podložna ploščica	259031 36
Garnitura vzmeti	259044 7
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1906..
Funkcijska širina L ₄	40 mm
ISO-oznaka držala	PCSNR/L 3232P19
Serija	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne

Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Kolenska ročica Tip 13	259015 13
Podložna ploščica Tip 36	259031 36
Garnitura vzmeti10-del. Tip 7	259044 7
Vijak kolenske ročice Tip 13	259018 13