

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250025 25/16
GTIN	4045197772190
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	150 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	33 mm
Podložna ploščica	259031 35
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Vijak kolenske ročice	259018 11
Garnitura vzmeti	259044 6
Kolenska ročica	259015 12
Velikost držala	25 mm
ISO-oznaka držala	PCSNR/L 2525M16
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 4
Velikost ploščice	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606..
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj

## Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

### Pribor

Podložna ploščica Tip 35	259031 35
Kolenska ročica Tip 12	259015 12
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 4	259047 4
Vijak kolenske ročice Tip 11	259018 11
Garnitura vzmeti10-del. Tip 6	259044 6