

Garant**Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 32/19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250025 32/19
GTIN	4045197772312
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Kolenska ročica	259015 13
Celotna dolžina L	170 mm
ISO-oznaka držala	PCSNR/L 3232P19
Velikost ploščice	19 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1906..
Funkcijska širina L ₄	40 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 5
Podložna ploščica	259031 36
Dolžina glave L ₁	40 mm
Velikost držala	32 mm
Vijak kolenske ročice	259018 13
Garnitura vzmeti	259044 7
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 36	259031 36
Vijak kolenske ročice Tip 13	259018 13
Kolenska ročica Tip 13	259015 13
Garnitura vzmeti10-del. Tip 7	259044 7